

Måling af LET millimeter Fitting

Mål dig til at finde din BSP fitting:

1. Letteste måde at finde størrelsen på LET millimeter

- På de fleste LET millimeter fittings med omløber er størrelsen ofte skrevet bagsiden af omløberen (Se billede (18L))

2. Mål dig til at finde din han LET millimeter fitting: billede 1

- Brug en skydelære til at måle han fittingen helt i bunden i millimeter (Billede 1)
- Find størrelsen på billede 2 (den lille røde ring)
- Herefter kan du på hjemmeside finde den rette fitting (se billede 3)

3. Mål dig til at finde din hun LET millimeter fitting: Billede 1A

- Brug en skydelære til at måle hun fittingen på spidsen af 'rørdelen' i millimeter (Billede 1A)
- Find størrelsen på billede 2 (den lille grønne ring)
- Herefter kan du på hjemmesiden finde den rette fitting (se billede 3)

Billede 18L



Billede 1



18 mm

Billede 1A



18 mm

Måling af LET millimeter Fitting

Billede 2

Tube O.D. mm	Spec.	Metrisk gevind
6.00	6L	M12x1.5
6.00	6S	M14x1.5
8.00	8L	M14x1.5
8.00	8S	M16x1.5
10.00	10L	M16x1.5
10.00	10S	M18x1.5
12.00	12L	M18x1.5
12.00	12S	M20x1.5
14.00	14S	M22x1.5
15.00	15L	M22x1.5
16.00	16S	M24x1.5
18.00	18L	M26x1.5
20.00	20S	M30x2
22.00	22L	M30x2
25.00	25S	M36x2
28.00	28L	M36x2
30.00	30S	M42x2
35.00	35L	M45x2
38.00	38S	M52x2
42.00	42L	M52x2

Billede 3

Gevindstørrelse: M26x1,5
Rørdimension (mm): 18

